

Art.-Nr.: 10.01.54.00085




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
高さ H	91.00 mm
真空パッド幅 Bs	250.00 mm
Ls	350.00 mm
オプション仕様	NFC-TAG
デザイン	一体型真空発生器
スレッドG4	M6-F

PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

サックグripper-PSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



デザインデータ PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H1	137.00 mm
高さ H	91.00 mm
スレッドG2	G1/8-IG
スパナサイズ SW2	4.0 mm
スプリングストロークZ	17.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	105.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	65.0 mm
真空パッド幅 Bs	250.00 mm
Ls	350.00 mm
Lmax.(S)	357.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00085



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
リフト/吊り上げ能力 (水平方向)	30.0 kg
サイズ (LxW)	350x250
材質	NBR
デザイン	一体型真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.54.00085



データアクセサリを注文する 10.01.54.00085

Typ	製品コード
MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
延長用ホースコネクタ	10.01.54.00050
ホース接続ストレート	10.01.54.00038
WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
WELLE 16.5x37 PSSG	10.01.54.00066
真空/正圧スイッチ	10.06.02.00577
接続ケーブル	21.04.05.00264
接続ケーブル	21.04.05.00075



スペアパーツの注文データ 10.01.54.00085

Typ	製品コード
バッグ吸着パッド用シールリング	10.01.54.00060
スペアパーツセット	10.01.54.00092
バッグ吸着パッド用シールリング	10.01.54.00061
スペアパーツセット	10.01.54.00093
穴あきプレート (取り付け済み)	10.01.54.00065
穴あきプレート (取り付け済み)	10.01.54.00067
エジェクタモジュール	10.02.01.01347
フィルターセット	10.01.54.00080

