

Modules d'éjecteur

SEP HF 3 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01630



Données techniques


Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Taille de buse	1,8 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Consommation d'air aspiration	143,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	409,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme	High Flow

SEP HF 3 18 22

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV



Données de construction

Longueur L1	8,00 mm
Longueur L2	103,00 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	146,00 mm

Données de construction SEP HF 3 18 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01630

1

Art.-Nr.: 10.02.01.01630



Données techniques

Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Taille de buse	1,8 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	22,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	73,0 dB(A)
Niveau sonore libre	81,0 dB(A)
Poids propre	22,80 g
Consommation d'air aspiration	5,049 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	24,500 m³/h
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	29,0 ... 87,0
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	14,443 cfm
Forme	High Flow
Famille de produits	SEP



Données de commande accessoires 10.02.01.01630

Typ		Nombre d'article
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01810
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01630

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01630