




SBP HV 2 16 22 S SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	137.3 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	22.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil kompakt ejektörler	Emniyet valfi ile
Şekil	Yüksek Vakum



Tasarım verileri SBP HV 2 16 22 S SD


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	191.00 mm
Uzunluk L2	32.50 mm
Uzunluk L	120.50 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	9.50 mm
Yükseklik H	44.00 mm
Dış çap D2	29.0 mm
Dış çap D	23.00 mm
d2	6.4 mm
Dış G1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01737

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	63.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	77.0 dB(A)
Ağırlık	276.6 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	4.848 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01737

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01737**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01737**

Typ		Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Montaj seti	SET SFE 22	10.02.01.01577
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Mounting set	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01737**

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 2 16 22 S	10.02.01.01410
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22	10.02.01.01512
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

