

Art.-Nr.: 10.01.55.00009




VH-TR Plus 25 30

Données techniques

Vide max.	-850 mbar
Capacité d'aspiration (max.)	25,000 m³/h
Fonction supplémentaire éjecteur	Pressostat et vacuostat numérique
Volume du réservoir	30,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompes à vide à rotor sec EVE-TR
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	782,00 mm
Fonction de l'éjecteur	fonction d'économie d'air électrique
avec	Filtre
Forme	Plus

L'unité vide VH-TR Plus est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : pressostat et vacuostat, kit de pièces d'usure pour pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux



Données de construction VH-TR Plus 25 30

Données de construction

Longueur L	521,00 mm
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	782,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
avec	Filtre



Art.-Nr.: 10.01.55.00009

**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Capacité d'aspiration (max.)	25,000 m³/h
Fonction supplémentaire éjecteur	Pressostat et vacuostat numérique
Volume du réservoir	30,0 l
Fonction de l'éjecteur	fonction d'économie d'air électrique

**Données de commande accessoires 10.01.55.00009**

Typ		Nombre d'article
Flexible de vide (mètre)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00009**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-TR 25 AC3	10.03.01.00141
Vacuostats/pressostats forme d cube	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
Jeu d'assemblage	SET VS EIN V/VP10 W-D	10.06.02.00863
Clapet anti-retour	RSV 20 G3/4-IG MS	10.05.05.00004
Filtre à poussière	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00009**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134

