

Ejektör modülü SEP HF 2 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Hava tüketimi emiş	153.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	281.4 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Akış


SEP HF 2 18 22

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	8.00 mm
Dış çap D1	10.8 mm
Dış çap D2	21.8 mm
Uzunluk L3	92.40 mm

Tasarım verileri SEP HF 2 18 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02005

Ejektör modülü SEP HF 2 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.02005




Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	22.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Ses seviyesi emiş	73.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	81.0 dB(A)
Ağırlık	27.2 g
Hava tüketimi emiş	5.403 cfm
Vakum debisi (maks.)	9.937 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	65.2 psi
Şekil	Yüksek Akış
Ürün ailesi	SEP



Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02005

Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.02005

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.02005

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.02005

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02005