

Ejecteur de base SEG 15 HS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00112




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Consommation d'air aspiration	102,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	69,0 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux axial
Forme	Pour le haut vide

SEG 15 HS SDA

L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	121,00 mm
Longueur L	75,00 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre extérieur D2	20,0 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Filetage G3	G1/4"-F

Données de construction SEG 15 HS SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00112

1

Art.-Nr.: 10.02.01.00112




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	68,0 dB(A)
Niveau sonore libre	75,0 dB(A)
Poids propre	110,0 g
Consommation d'air aspiration	3,602 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,100 m ³ /h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	-10 ... 80 °C
Pression optimale	72,5 psi
Capacité d'aspiration max.	2,436 cfm
Famille de produits	SEG

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Vide exécutable à différentes pressions de service

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520.00	520.00	520.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00112

Ejecteur de base
SEG 15 HS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00112



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00112



Données de commande des accessoires 10.02.01.00112

Typ		num
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00112

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G1/4-AG 20x46 SEG	10.02.01.00903



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00112