

Art.-Nr.: 10.02.02.00567

**Dati tecnici**


| Attributo | Valore |
|---|---------------------------|
| Diametro dell'ugello | 1,5 mm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 117,0 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 65,0 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
| Eiettori compatti di forma | Con sistema di soffiaggio |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Modalità operativa | vacuostato digitale |

SMP 15 NO AS VD

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore

**Dati di costruzione**

| Attributo | Valore |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2 | 37,50 mm |
| Lunghezza L | 112,50 mm |
| Larghezza B | 22,00 mm |
| Altezza H1 | 181,50 mm |
| Altezza H2 | 58,50 mm |
| Altezza H | 54,00 mm |
| Diametro interno d | 5,50 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Filettatura G2 | G3/8"-IG |
| Altezza H3 | 20,10 mm |
| Griglia forata Y1 | 12,0 mm |
| Griglia forata X1 | 49,5 mm |
| Griglia forata X2 | 69,5 mm |

Dati di costruzione SMP 15 NO AS VD



Eiettore compatto

SMP 15 NO AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00567



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diametro dell'ugello | 1,5 mm |
| Grado di evacuazione | 85,0 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2,295 cfm |
| Famiglia di prodotti | SMP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00567



Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00567

| Typ | | Numero articolo |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione | ASK B-Form-C 5000 K-3P | 21.04.06.00084 |
| Cavo di connessione | ASK B-M8-4 5000 K-4P | 10.06.02.00031 |
| Cavo di connessione | ASK WB-M8-4 5000 K-4P | 10.06.02.00032 |
| Cavo di connessione | ASK 10000 K-3P | 21.04.06.00118 |
| Connettore | ASS B-C SK | 21.04.06.00085 |
| Distributore di collegamento | ASV-IR SMP/SCP-20-30-NO 500 | 10.02.02.01684 |



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00567

| Typ | | Numero articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP | 10.02.02.00654 |
| Dispositivo silenziatore (quadr) | SD 50.5x21x53.5 SMP15/20 | 10.02.02.00651 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00567