

Système Venturi compact  
**SMP 20 NO AS VD**



Art.-Nr.: 10.02.02.00577



**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Consommation d'air aspiration	190,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,0 ... 6,0
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Mode de fonctionnement	pressostat et vacuostat numérique

SMP 20 NO AS VD

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur



Données de construction SMP 20 NO AS VD

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	37,50 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	181,50 mm
Hauteur H2	58,50 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Hauteur H3	20,10 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	49,5 mm
Espacement des trous X2	69,5 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00577](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00577)

# Système Venturi compact

## SMP 20 NO AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00577



### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	4,096 cfm
Famille de produits	SMP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC  
Consommation d'air : Pour une pression de service optimale  
Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.00577](http://www.schmalz.com/10.02.02.00577)



### Données de commande accessoires 10.02.02.00577

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Câble de raccordement	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Câble de raccordement	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
Connecteur	ASS B-C SK	21.04.06.00085
Répartiteur de branchement	ASV-IR SMP/SCP-20-30-NO 500	10.02.02.01684



### Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00577

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Silencieux (rectangulaire)	SD 50.5x21x53.5 SMP15/20	10.02.02.00651



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00577](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00577)