

Art.-Nr.: 10.02.02.00597




SMP 30 NO AS VD

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur



Données de construction SMP 30 NO AS VD

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	3,0 mm
Consommation d'air aspiration	420,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	200,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Mode de fonctionnement	pressostat et vacuostat numérique

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	37,50 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	196,50 mm
Hauteur H2	73,50 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Hauteur H3	20,10 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	49,5 mm
Espacement des trous X2	69,5 mm

Système Venturi compact

SMP 30 NO AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00597



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	3,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	200,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	7,062 cfm
Famille de produits	SMP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale	
Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur	



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.00597



Données de commande accessoires 10.02.02.00597

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Câble de raccordement	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Câble de raccordement	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
Connecteur	ASS B-C SK	21.04.06.00085
Répartiteur de branchement	ASV-IR SMP/SCP-20-30-NO 500	10.02.02.01684



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00597

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Silencieux (rectangulaire)	SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30	10.02.02.00652



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00597