

Eiettore compatto SCP 10 NO AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00601



SCP 10 NO AS

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	53,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	37,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	71,50 mm
Larghezza B	20,20 mm
Altezza H1	101,50 mm
Altezza H2	36,50 mm
Altezza H	42,20 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Altezza H3	15,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	41,5 mm
Griglia forata X2	58,5 mm

Dati di costruzione SCP 10 NO AS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00601

Eiettore compatto

SCP 10 NO AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00601



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	1,306 cfm
Famiglia di prodotti	SCP
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00601



Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00601

Typ	Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P
	21.04.06.00086



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00601

Typ	Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP
	10.02.02.00655
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 28x19x31.5 SCP10/15
	10.02.02.00653



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00601