



SBP-C 25 S03 VS-T


Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	311,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	215,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Bağlantı	Hortum D8(1)-D10(2)
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı



Tasarım verileri SBP-C 25 S03 VS-T

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L1	168,00 mm
Uzunluk L2	54,00 mm
Uzunluk L	92,00 mm
Genişlik B	20,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	62,00 mm
Dış çap D	20,00 mm
İç çap d1	8,0 mm
d2	10,0 mm
İç çap d	4,20 mm

Art.-Nr.: 10.02.01.00986

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	70,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	78,0 dB(A)
Ağırlık	145,00 g
Hava tüketimi emiş	10,982 cfm
Vakum debisi (maks.)	7,592 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Optimum basınç	65,2 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00986

Art.-Nr.: 10.02.01.00986

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00986**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00986**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.00986**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
Vakum/basınç sensörü öğretme fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00986