

Ejektör modülü SEP HV 2 16 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01396



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	152.6 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Vakum


SEP HV 2 16 22

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	8.00 mm
Uzunluk L2	67.50 mm
Dış çap D1	10.8 mm
Dış çap D2	21.8 mm
Uzunluk L3	92.00 mm

Tasarım verileri SEP HV 2 16 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01396

Ejektör modülü SEP HV 2 16 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01396




Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	76.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	87.0 dB(A)
Ağırlık	15.8 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	5.388 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP



Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01396

Ejektör modülü SEP HV 2 16 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01396



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HV 2 04 7	-	380.00	640.00	790.00	860.00	840.00
SEP HV...07 13	-	365.00	650.00	840.00	860.00	860.00
SEP HV...16 22	-	375.00	715.00	900.00	890.00	890.00
SEP HV 3 20 22	-	374.00	560.00	752.00	850.00	894.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01396



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01396

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01396

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01396