


Ensemble d'air d'échappement  
**ABL-SET SBPL/SCPL L**




Art.-Nr.: 10.02.01.01940



### Données techniques

| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Longueur L | 71,00 mm |
| Largeur B  | 31,00 mm |
| Hauteur H  | 97,00 mm |
| Taille     | L        |

ABL-SET SBPL/SCPL L



### Données de construction

| Attribut                | Valeur   |
|-------------------------|----------|
| Longueur L              | 71,00 mm |
| Largeur B1              | 40,50 mm |
| Largeur B               | 31,00 mm |
| Hauteur H               | 97,00 mm |
| Diamètre intérieur d1   | 4,5 mm   |
| Espacement des trous Y1 | 20,0 mm  |
| Espacement des trous X1 | 60,0 mm  |
| Filetage G4             | G1"-F    |

Données de construction ABL-SET SBPL/SCPL L



### Données techniques

| Attribut                                      | Valeur |
|-----------------------------------------------|--------|
| Poids propre                                  | 62,0 g |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar    |
| Température de travail                        | °C     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940)

Ensemble d'air d'échappement  
**ABL-SET SBPL/SCPL L**



Art.-Nr.: 10.02.01.01940



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.01.01940](http://www.schmalz.com/10.02.01.01940)



**Données de commande des accessoires 10.02.01.01940**

| Typ                      |                        | num            |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| Raccord de tuyau         | ST G1/2-AG 19 MS-V     | 10.08.03.00163 |
| Raccord de tuyau         | ST G1-AG 32 MS-V       | 10.08.03.00168 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 26-19 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00007 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 41-32 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00008 |
| Collier de serrage       | SSB 20-32 ST-VZ        | 10.07.10.00003 |
| Collier de serrage       | SSB 32-50 ST-VZ        | 10.07.10.00004 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01940)