

Art.-Nr.: 10.02.01.01957


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,3 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Materiale	Plastica
Consumo d'aria in aspirazione	74,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	297,6 l/min
Misura	22,00
Numero di fasi	3
Forma	Flusso elevato

SBP HF 3 13 22 KU

L'eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.

Accessori disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SBP HF 3 13 22 KU


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	171,00 mm
Lunghezza L2	24,50 mm
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	31,50 mm
Altezza H2	6,50 mm
Altezza H	45,00 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.01957

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,3 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	73,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	81,0 dB(A)
Peso	206,8 g
Consumo d'aria in aspirazione	2,613 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	10,509 cfm
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 - 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SBP-HV-HF-KU

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22-KU	-	290	467	610	720	765



Eiettore base

SBP HF 3 13 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01957



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01957



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01957

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01957

Typ		codice articolo
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Module di eiettore	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01514



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01957