



SCP 10 NO AS VD

Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value                 |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Nozul çapı                             | 1,0 mm                |
| Hava tüketimi emiş                     | 53,0 l/min            |
| Vakum debisi (maks.)                   | 37,0 l/min            |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar                   |
| Şekil kompakt ejektörler               | Üfleme sistemi ile    |
| Kontrol Valfi                          | Normalde açık         |
| Çalışma modu                           | dijital vakum sensörü |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2       | 7,00 mm   |
| Uzunluk L        | 71,50 mm  |
| Genişlik B       | 20,20 mm  |
| Yükseklik H1     | 162,00 mm |
| Yükseklik H2     | 36,50 mm  |
| Yükseklik H      | 42,20 mm  |
| İç çap d         | 4,50 mm   |
| Diş G1           | G1/8"-F   |
| Diş G2           | G1/8"-F   |
| Yükseklik H3     | 15,00 mm  |
| Delik aralığı Y1 | 12,0 mm   |
| Delik aralığı X1 | 41,5 mm   |
| Delik aralığı X2 | 58,5 mm   |



Tasarım verileri SCP 10 NO AS VD

Art.-Nr.: 10.02.02.00607

**Teknik veriler**

| Attribute            | Value         |
|----------------------|---------------|
| Nozul çapı           | 1,0 mm        |
| Tahliye derecesi     | 85,0 %        |
| Vakum debisi (maks.) | 1,306 cfm     |
| Ürün ailesi          | SCP           |
| Kontrol Valfi        | Normalde açık |

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.02.00607](http://www.schmalz.com/10.02.02.00607)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.00607**

| Typ              |                       | Ürün numarası  |
|------------------|-----------------------|----------------|
| Bağlantı kablosu | ASK B-MIC10 3000 K-2P | 21.04.06.00086 |
| Bağlantı kablosu | ASK B-M8-4 5000 K-4P  | 10.06.02.00031 |
| Bağlantı kablosu | ASK WB-M8-4 5000 K-4P | 10.06.02.00032 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.00607**

| Typ                   |                            | Ürün numarası  |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP | 10.02.02.00655 |
| Susturucu (küp şekli) | SD 28x19x31.5 SCP10/15     | 10.02.02.00653 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00607](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00607)