



SCTSi IOL 8


Kompakt terminal SCTSi IO-Link bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosuz).

Mevcut Yedek Parçalar: Ejektör için tamir kiti

Mevcut Aksesuarlar: Bağlantı kablosu

Teknik veriler

Attribute	Value
İletişim	IO-Link
Ejektör sayısı	8
Ejektör tipi 1	SCTSi 15 G02 NC
Ürün anahtarı	SCTSi-IOL-8-AB-8C7N



Tasarım verileri SCTSi IOL 8

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	234.70 mm
Uzunluk L2	27.00 mm
Uzunluk L	200.70 mm
Genişlik B1	124.70 mm
Genişlik B2	13.50 mm
Genişlik B	97.30 mm
Yükseklik H2	91.50 mm
Yükseklik H	105.00 mm
İç çap d	6.00 mm
Diş G1	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.02.06596




Teknik veriler


Attribute	Value
Ağırlık	1.960 kg
İletişim	IO-Link




Performans verileri



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Art.-Nr.: 10.02.02.06596



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
2-1.4 mm	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

Typ	2	3	4	5	6
1.5 mm	450	660	870	880	865
2-1.4 mm	390	590	800	890	880



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
2-1.4 mm	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06596



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06596

Typ	Ürün numarası
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80
Montaj seti	SET SCPS
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPSSt einstufig
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 S-M12-5



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06596

Kompakt-Terminal
SCTSi IOL 8



Art.-Nr.: 10.02.02.06596



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.06596

Typ	Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 15x16.5 SD 10.02.02.04141
Elek, yuvarlak	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22 10.02.02.04404
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SCPS-einstuf-SD 10.02.02.04737



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06596