





EVE-TR 4 AC F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,18 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,22 kW
Tension à 50 Hz	220 - 240 V
Tension à 60 Hz	220 - 240 V
Poids propre	7,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	59,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S009



Données de construction EVE-TR 4 AC F

Données de construction


Attribut	Valeur
Longueur L1	266,50 mm
Longueur L2	72,00 mm
Longueur L	221,50 mm
Largeur B2	11,50 mm
Largeur B	155,50 mm
Hauteur H1	172,00 mm
Hauteur H2	40,50 mm
Hauteur H	154,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00114

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,18 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,22 kW
Tension à 50 Hz	220 - 240 V
Tension à 60 Hz	220 - 240 V
Poids propre	7,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	4,100 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	59,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35



Art.-Nr.: 10.03.01.00114

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00114**Données de commande des accessoires 10.03.01.00114**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00114**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht	10.07.01.00013

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00114**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108

