




EVE-TR 8 AC

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant  
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,35 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,42 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	11,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S014



Données de construction EVE-TR 8 AC

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	80,00 mm
Longueur L	251,00 mm
Largeur B1	155,50 mm
Largeur B2	8,00 mm
Largeur B	116,00 mm
Hauteur H	157,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	100,0 mm
Espacement des trous X1	80,0 mm
Filetage G3	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00121




### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,35 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,42 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	11,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,100 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	58,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



### Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



### Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Art.-Nr.: 10.03.01.00121

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00121](http://www.schmalz.com/10.03.01.00121)**Données de commande des accessoires 10.03.01.00121**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Réservoir de vide	VOL 5	10.03.03.00108

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00121**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00121**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

