


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	16,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	60,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S014

EVE-TR 10 AC

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	106,00 mm
Longueur L	429,00 mm
Largeur B2	60,00 mm
Largeur B	206,00 mm
Hauteur H	189,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	112,0 mm
Espacement des trous X1	160,0 mm
Filetage G3	G1/2"-F

Données de construction EVE-TR 10 AC

Art.-Nr.: 10.03.01.00138




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	16,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	60,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 Hz	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 Hz	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



Pompe à vide
EVE-TR 10 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00138



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00138



Données de commande des accessoires 10.03.01.00138

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132
Réservoir de vide	VOL 15	10.03.03.00113



Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00138

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021



Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00138

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00138