

Vakum pompası
EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141



EVE-TR 25 AC3


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	26.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S028
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	505.00 mm
Genişlik B2	40.00 mm
Genişlik B	260.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	208.0 mm
Delik aralığı X1	220.0 mm
Dış G3	G3/4"-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141

Vakum pompası
EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141




Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	26.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141

Vakum pompası
EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00141



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00141

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma şalteri	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Vakum tankı	VOL 50	10.03.03.00118
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00141

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141