

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141




Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	26,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S028
Tipo attuale	Corrente trifase

EVE-TR 25 AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	505,00 mm
Larghezza B2	40,00 mm
Larghezza B	260,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	208,0 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Dati di costruzione EVE-TR 25 AC3



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141

1


Art.-Nr.: 10.03.01.00141

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	26,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

Pompa a vuoto
EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00141



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00141

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00141

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141