

Art.-Nr.: 10.03.01.00141




EVE-TR 25 AC3

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	26,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S028
Type actuel	Courant alternatif triphasé



Données de construction EVE-TR 25 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	505,00 mm
Largeur B2	40,00 mm
Largeur B	260,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	208,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Pompe à vide

EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	26,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00141

Art.-Nr.: 10.03.01.00141

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00141**Données de commande des accessoires 10.03.01.00141**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00141**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029

