

Art.-Nr.: 10.03.01.00142


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	38,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S028

EVE-TR 40 AC3

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	51,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	208,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Données de construction EVE-TR 40 AC3

Art.-Nr.: 10.03.01.00142




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	38,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



Art.-Nr.: 10.03.01.00142

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00142**Données de commande des accessoires 10.03.01.00142**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00142**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029

