

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00142




Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	1,25 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	38,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S028

EVE-TR 40 AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	51,00 mm
Larghezza B	280,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	208,0 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Dati di costruzione EVE-TR 40 AC3



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00142


Art.-Nr.: 10.03.01.00142

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	1,25 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,50 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Peso	38,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	67,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00142



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00142



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00142

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00142

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00142