



EVE-TR 10 AC3 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
Nominal güç 60 Hz	0.45 kW
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Ağırlık	17.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	60.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S013



Tasarım verileri EVE-TR 10 AC3 F

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L2	106.00 mm
Uzunluk L	429.00 mm
Genişlik B2	60.00 mm
Genişlik B	206.00 mm
Yükseklik H1	325.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	189.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G2	G3/4-F
Delik aralığı Y1	112.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00143

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
Nominal güç 60 Hz	0.45 kW
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Ağırlık	17.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	60.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 HZ	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 HZ	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



Art.-Nr.: 10.03.01.00143

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00143**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00143**

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma şalteri	MSS-K 1-1.6A	10.04.04.00118
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00143**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00143**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132

