



EVE-TR 10 AC F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0,37 kW
Nominal güç 60 Hz	0,44 kW
50 Hz'de Gerilim	220 - 240 V
60 Hz'de Gerilim	220 - 240 V
Ağırlık	17,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	60,0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S009



Tasarım verileri EVE-TR 10 AC F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	106,00 mm
Uzunluk L	429,00 mm
Genişlik B2	60,00 mm
Genişlik B	206,00 mm
Yükseklik H1	325,00 mm
Yükseklik H2	70,00 mm
Yükseklik H	189,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Dış G2	G3/4-F
Delik aralığı Y1	112,0 mm

Vakum pompası
EVE-TR 10 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00144




Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0,37 kW
Nominal güç 60 Hz	0,44 kW
50 Hz'de Gerilim	220 - 240 V
60 Hz'de Gerilim	220 - 240 V
Ağırlık	17,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	60,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	1 fazlı AC

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 HZ	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 HZ	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00144

Vakum pompası
EVE-TR 10 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00144



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00144



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00144

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma şalteri	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00144

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00144