




EVE-TR 10 AC F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	220 - 240 V
Tension à 60 Hz	220 - 240 V
Poids propre	17,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	60,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	5009



Données de construction EVE-TR 10 AC F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	106,00 mm
Longueur L	429,00 mm
Largeur B2	60,00 mm
Largeur B	206,00 mm
Hauteur H1	325,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	189,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous Y1	112,0 mm




Art.-Nr.: 10.03.01.00144

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,37 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,44 kW
Tension à 50 Hz	220 - 240 V
Tension à 60 Hz	220 - 240 V
Poids propre	17,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	60,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 Hz	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 Hz	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



Pompe à vide

EVE-TR 10 AC F

Art.-Nr.: 10.03.01.00144



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00144



Données de commande accessoires 10.03.01.00144

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00144

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00144

3