



EVE-TR 25 AC3 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	27.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	-850 mbar



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3 F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	505.00 mm
Genişlik B2	40.00 mm
Genişlik B	260.00 mm
Yükseklik H1	380.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G2	G3/4" -F
Delik aralığı Y1	208.0 mm

Vakum pompası

EVE-TR 25 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00147




Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	27.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00147

Vakum pompası
EVE-TR 25 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00147



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00147



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00147

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
Motor koruma şalteri	MSS-K 1.6-2.5A
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00147

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00147

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-25



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00147