



EVE-TR 40 AC3 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.25 kW
Nominal güç 60 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	40.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	S028



Tasarım verileri EVE-TR 40 AC3 F

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L2	131.00 mm
Uzunluk L	572.00 mm
Genişlik B2	51.00 mm
Genişlik B	280.00 mm
Yükseklik H1	425.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	208.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00148

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1.25 kW
Nominal güç 60 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	40.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



Art.-Nr.: 10.03.01.00148

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00148**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00148**

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma şalteri	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00148**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00148**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00148