



Art.-Nr.: 10.02.03.00400



RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

- Avec préhenseur PXR monté
- Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
- Avec plaque de raccordement universelle montée



Données de construction RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH

Données techniques

Attribut	Valeur
Tension DC	24 V - DC
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	PXT (2 traverses)
Application	IO-Link
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Vanne de commande	sans courant, fermé

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B1	131,00 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H1	94,50 mm
Hauteur H2	25,00 mm
Hauteur H	74,00 mm
Diamètre extérieur D1	86,2 mm
Diamètre extérieur D2	30,0 mm
Diamètre extérieur D	75,50 mm



Art.-Nr.: 10.02.03.00400

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	850 mbar
Tension DC	24 V - DC
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	PXT (2 traverses)
Puissance nominale	2,00 W
Capacité d'aspiration max.	52,5 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Vanne de commande	sans courant, fermé
Tension	24V - DC
Courant nominal	0,1 A

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.03.00400

**Données de commande des accessoires 10.02.03.00400**

Typ		Artikelnummer
Accessoires	ZUB RECB-PXT-2 MATCH	10.02.03.00411
Module Électrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Station de stockage	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.03.00400**

Typ		Artikelnummer
Jeu de pièces de rechange	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00400