

Art.-Nr.: 10.02.03.00465




Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Connecteur M12, 8 pol
Tension DC	24 V - DC
Fonction supplémentaire	PXT (2 traverses)
Puissance nominale	1,00 W
Application	DIO/ IO-Link
Dmk	50,0 mm
Vanne de commande	sans courant, fermé
Courant nominal	0,0 A

RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8

Le générateur de vide pneumatique RECBi est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	70,00 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B1	131,00 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H1	55,00 mm
Hauteur H2	25,00 mm
Hauteur H	52,00 mm
Diamètre extérieur D2	31,5 mm
Diamètre intérieur d1	6,4 mm
Filetage G2	M12-M
Dmk	50,0 mm
Longueur L3	75,50 mm
Hauteur H3	6,00 mm
Espacement des trous Y2	112,5 mm
Filetage G3	G1/8"-F

Données de construction RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00465

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Connecteur M12, 8 pol
Type de protection IP	IP 40
Degré d'évacuation	85,0 %
Vide max.	850 mbar
Poids propre	609,40 g
Tension DC	24 V - DC
Puissance nominale	1,00 W
Capacité d'aspiration max.	52,5 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.03.00465

**Données de commande accessoires 10.02.03.00465**

Typ		Nombre d'article
Module Électrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Câble de raccordement	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
Câble de raccordement	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
Câble de raccordement	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Kit de démarreur	PXT STARTERKIT 1 4	10.01.49.00090
Kit de démarreur	PXT STARTERKIT 2 6	10.01.49.00091

**Données de commande pièce de rechange 10.02.03.00465**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

