

Pompa a vuoto
EVE-TR 8 DC



Art.-Nr.: 10.03.01.00288




EVE-TR 8 DC

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	12,000 kg
Tipo attuale	Corrente continua



Dati di costruzione EVE-TR 8 DC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	80,00 mm
Lunghezza L	231,00 mm
Larghezza B1	138,00 mm
Larghezza B2	11,50 mm
Larghezza B	123,00 mm
Altezza H	196,00 mm
Diametro interno d	8,40 mm
Griglia forata Y1	100,0 mm
Griglia forata X1	80,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00288

Pompa a vuoto

EVE-TR 8 DC



Art.-Nr.: 10.03.01.00288




Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	12,000 kg
Potenza nominale	500,00 W
Capacità di aspirazione DC	9,700 m³/h
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tensione	24 – 48V DC
Tipo di corrente	DC
Tipo attuale	Corrente continua

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00288



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00288

Pompa a vuoto

EVE-TR 8 DC



Art.-Nr.: 10.03.01.00288



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00288

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00288

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00288