


Art.-Nr.: 10.03.01.00326


**Dati tecnici**

Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Valvola limitatrice di vuoto

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati di costruzione**

Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	862,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	245,0 mm
Griglia forata Y2	122,5 mm
Griglia forata X1	398,0 mm
Filettatura G3	G1-1/2"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV




Art.-Nr.: 10.03.01.00326


**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Pompa a vuoto

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00326



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00326

Typ		Numero articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 200	10.03.03.00128



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00326

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00326

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00326