


Pompa a vuoto

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00327




EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V $\pm 10\%$
Tensione a 60 Hz	D460 V $\pm 10\%$
Peso	258,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	244,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	286,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	77,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-800 mbar



Dati di costruzione EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	124,00 mm
Lunghezza L	1.144,00 mm
Larghezza B2	116,00 mm
Larghezza B	644,00 mm
Altezza H	528,00 mm
Griglia forata Y1	380,0 mm
Griglia forata Y2	190,0 mm
Griglia forata X1	645,0 mm
Filettatura G3	G2-1/2" -IG
Filettatura G5	M10-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00327

1


EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00327

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	5,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	6,60 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ±10 %
Peso	258,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	244,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	286,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	77,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50



Pompa a vuoto

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00327



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00327



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00327

Typ	Numero articolo
Serbatoio per vuoto	10.03.03.00128



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00327

Typ	Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	10.03.01.00299
Cartuccia filtro (tondo)	10.03.01.00188



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00327

3