

# Vakuumpumpe EVE-TR 8 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00117



## Technische Daten


Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	0,35 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,42 kW
Spannung bei 50 Hz	230V
Spannung bei 60 Hz	230V
Gewicht	11,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	8,000 m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen (60 Hz)	9,100 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	58,0 dB(A)
Vakuum (50 Hz)	-850 mbar
Spannung 60 Hz	S014

EVE-TR 8 AC F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil



## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	322,00 mm
Länge L2	81,50 mm
Länge L	251,00 mm
Breite B2	13,50 mm
Breite B	155,50 mm
Höhe H2	62,00 mm
Höhe H	182,00 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm
Gewinde G2	G3/8"-IG
Lochabstand Y1	100,0 mm

Konstruktionsdaten EVE-TR 8 AC F



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00117)

Art.-Nr.: 10.03.01.00117




### Technische Daten

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 54
Nennleistung bei 50 Hz	0,35 kW
Nennleistung bei 60 Hz	0,42 kW
Spannung bei 50 Hz	230V
Spannung bei 60 Hz	230V
Gewicht	11,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	8,000 m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen (60 Hz)	9,100 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	58,0 dB(A)
Produktfamilie	EVE-TR
Stromart	AC
Stromtyp	Wechselstrom

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet



### Leistungsdaten



Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden



### Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Vakuumpumpe  
**EVE-TR 8 AC F**



Art.-Nr.: 10.03.01.00117



**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.03.01.00117](http://www.schmalz.com/10.03.01.00117)



**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00117**

Typ	Artikelnummer	
Vakuumbegrenzungsventil	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107



**Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00117**

Typ	Artikelnummer	
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



**Bestelldaten Verschleißteile 10.03.01.00117**

Typ	Artikelnummer	
Verschleißteilsatz Pumpe	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00117)