


Art.-Nr.: 10.03.01.00340


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	109,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	871,00 mm
Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	851,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H1	426,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG

Dati di costruzione EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00340

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	3,60 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	109,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00340WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00340

Pompa a vuoto

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00340



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00340

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00340

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00340

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-100	22.09.01.00033



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00340