

Art.-Nr.: 10.03.01.00349


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
 Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	465,00 mm
Largeur B2	50,00 mm
Largeur B	270,00 mm
Hauteur H	292,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	190,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Données de construction EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00349




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00349
WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349

Pompe à vide

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00349



Données de commande des accessoires 10.03.01.00349

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00349

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349