

**EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F**

Art.-Nr.: 10.03.01.00353




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant  
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	29,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m <sup>3</sup> /h
Modèle	IE3:US/CAN
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre



Données de construction EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	465,00 mm
Largeur B2	50,00 mm
Largeur B	270,00 mm
Hauteur H1	380,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	292,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espace des trous Y1	190,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353)

Art.-Nr.: 10.03.01.00353

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	29,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m³/h
Modèle	IE3:US/CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00353](http://www.schmalz.com/10.03.01.00353)[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353)

**EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F**

Art.-Nr.: 10.03.01.00353

**Données de commande accessoires 10.03.01.00353**

Typ	Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	10.04.04.00119
Caisson d'Insonorisation	10.04.04.00367

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00353**

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	10.07.01.00017
Elément filtrant (ronde)	10.03.01.00029

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00353**

Typ	Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	10.03.01.00134

[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00353)