

Art.-Nr.: 10.03.01.00355



EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB


La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,90 kW |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ± 10 % |
| Poids propre | 28,500 kg |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30,000 m ³ /h |
| Tension à 60 Hz optimale | D208 V ± 10 % (sans IE3) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Vide (60 Hz) | -900 mbar |
| Tension 60 Hz | S067 |
| Approbation | UL/CSA |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |



Données de construction EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2 | 96,00 mm |
| Longueur L | 495,00 mm |
| Largeur B2 | 50,00 mm |
| Largeur B | 270,00 mm |
| Hauteur H1 | 380,00 mm |
| Hauteur H2 | 70,00 mm |
| Hauteur H | 292,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 7,00 mm |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Espacement des trous Y1 | 190,0 mm |

Art.-Nr.: 10.03.01.00355

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|-------------------------------|--------------------------|
| Type de protection IP | IP 55 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,90 kW |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Poids propre | 28,500 kg |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30,000 m ³ /h |
| Famille de produits | EVE-TR-X |
| Type de courant | AC3 |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00355**Données de commande des accessoires 10.03.01.00355**

| Typ | num |
|--------------------------|--|
| Caisson d'insonorisation | SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00355**

| Typ | num |
|-----------------------------|--|
| Jeu de pièces d'usure pompe | VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225 |
| Élément filtrant (ronde) | FILT-EINS EVE-TR-X-25/40 10.03.01.00230 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00355**

| Typ | num |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Jeu de pièces d'usure pompe | VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225 |

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00355