

Art.-Nr.: 10.03.01.00356



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	41,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	572,00 mm
Genişlik B2	50,00 mm
Genişlik B	270,00 mm
Yükseklik H1	421,00 mm
Yükseklik H2	70,00 mm
Yükseklik H	293,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	190,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00356

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	41,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00356**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00356**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE
	10.04.04.00367

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00356**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-40
	10.03.01.00226
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40
	10.03.01.00230

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00356**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-40
	10.03.01.00226

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00356