




EVE-TR 10 AC3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,45 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	16,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S013



Dati di costruzione EVE-TR 10 AC3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	106,00 mm
Lunghezza L	429,00 mm
Larghezza B2	60,00 mm
Larghezza B	206,00 mm
Altezza H	189,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	112,0 mm
Griglia forata X1	160,0 mm
Filettatura G3	G1/2"-IG

Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00137




Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,45 kW
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Peso	16,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 HZ	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 HZ	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00137

Art.-Nr.: 10.03.01.00137

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00137**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00137**

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 1-1.6A	10.04.04.00118
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132
Serbatoio per vuoto	VOL 15	10.03.03.00113

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00137**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00137**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132

