

Pompe à vide

EVE-TR 16 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00140




EVE-TR 16 AC

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,55 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,66 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	22,400 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	61,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S014



Données de construction EVE-TR 16 AC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	73,00 mm
Longueur L	452,00 mm
Largeur B2	66,00 mm
Largeur B	231,00 mm
Hauteur H	205,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	125,0 mm
Espacement des trous X1	202,0 mm
Filetage G3	G1/2"-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00140

Pompe à vide EVE-TR 16 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00140




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,55 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,66 kW
Tension à 50 Hz	230 V
Tension à 60 Hz	230 V
Poids propre	22,400 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	61,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC
Type actuel	courant alternatif

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 16 50 Hz	16	12	8.2	4.5	1	0.2
EVE-TR 16 60 Hz	18	14.5	10.2	6	1.35	0.35



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00140

Art.-Nr.: 10.03.01.00140

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00140**Données de commande des accessoires 10.03.01.00140**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Réservoir de vide	VOL 15	10.03.03.00113

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00140**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-16	10.03.01.00133

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00140**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022

