

Art.-Nr.: 10.03.01.00382

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	86,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	-900 mbar

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	782,00 mm
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	747,00 mm
Largeur B2	46,00 mm
Largeur B	353,00 mm
Hauteur H1	415,00 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	328,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F

Données de construction EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00382

1

Art.-Nr.: 10.03.01.00382




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	86,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00382

Art.-Nr.: 10.03.01.00382

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00382**Données de commande des accessoires 10.03.01.00382**

Typ		num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00382**

Typ		num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00382**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

