




EVE-TR 25 AC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,80 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	216,2 - 243,8 V
Tensione a 60 Hz	216,2 - 243,8 V
Peso	26,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	S047

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 25 AC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	505,00 mm
Larghezza B2	40,00 mm
Larghezza B	260,00 mm
Altezza H	293,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G3	G3/4-IG
Griglia forata X1	220,0 mm

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00185



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,80 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,10 kW
Tensione a 50 Hz	216,2 - 243,8 V
Tensione a 60 Hz	216,2 - 243,8 V
Peso	26,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC
Tipo attuale	corrente alternata

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00185



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00185

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Salvatore	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00185

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00185