


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	118,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	76,0 dB(A)
60 Hz'de gerilim optimal	D200 / Y350 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Vakum (60 Hz)	-800 mbar
Gerilim 60 Hz	S069
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Vakum sınırlayıcı valf

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	862,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Diş G3	G1-1/2"-F
Diş G5	M8-F



Tasarım verileri EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00388

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	118,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	76,0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00388**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00388**

Typ	Ürün numarası
Vakum deposu	VOL 100
	10.03.03.00123

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00388**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-140
	10.03.01.00234
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
	10.03.01.00231
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80
	10.03.01.00232

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00388