



EVE-TR 8 24V-DC F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: aşınmaya tabi parça seti, filtre eki


Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi (vakum sınırlayıcı valf)

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	12.000 kg
50 Hz'de ses seviyesi	60.5 dB(A)
Mevcut tip	Doğru akım 24 V
ile	Filtre

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	302.00 mm
Uzunluk L2	80.00 mm
Uzunluk L	231.00 mm
Genişlik B1	138.00 mm
Genişlik B2	11.50 mm
Genişlik B	123.00 mm
Yükseklik H	196.00 mm
İç çap d	8.40 mm
Dış G2	G3/8"-F
Delik aralığı Y1	100.0 mm




Tasarım verileri EVE-TR 8 24V-DC F

Art.-Nr.: 10.03.01.00401

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	12.000 kg
50 Hz'de ses seviyesi	60.5 dB(A)
Nominal güç	500.00 W
Vakum debisi DC	9.700 m³/h
Ürün ailesi	EVE-TR
Gerilim	24 – 48V DC
Mevcut tip	Doğru akım 24 V

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00401WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401

Vakum pompası

EVE-TR 8 24V-DC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00401



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00401

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
	10.03.01.00107



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00401

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-8
	10.03.01.00109
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
	10.07.01.00014



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00401