




EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	119,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	76,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S069
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

Tasarım verileri

Uzunluk L1	869,70 mm
Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	862,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H1	425,70 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Diş G3	G1-1/2"-F
Diş G5	M8-F




Tasarım verileri EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F


Art.-Nr.: 10.03.01.00425

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	119,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	76,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Vakum pompası

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00425



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00425

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Aksesuarlar	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00425

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-140



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00425