

Art.-Nr.: 10.03.01.00505

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	CobotPump
Modelo	CR-4iA, CR-7iA
para	FANUC

ROB-SET ECBPi FANUC

El set de manipulación ECBPi se suministra montado. El suministro se compone de:


- Generador de vacío eléctrico ECBPi
- Brida de amarre FLAN-PL
- Módulo de brida VEE-QCM
- Efecto final de vacío VEE
- Cable de conexión ASK-B
- Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: generador de vacío eléctrico ECBPi, brida de amarre FLAN-PL, módulo de brida VEE-QCM, efecto final de vacío VEE, cable de conexión ASK-B

Accesorios disponibles: efecto final de vacío VEE, set de iniciación VEE SET-ECBPi



Art.-Nr.: 10.03.01.00505



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	188,80 mm
Diámetro exterior D	151,50 mm

Datos de diseño ROB-SET ECBPi FANUC



Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal	13,00 W
Capacidad de aspiración máx.	12,0 l/min
Temperatura de uso	5 ... 45 °C
Familia de productos	ROB-SET-ECBPI
Corriente nominal	0,6 A
para	FANUC

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.03.01.00505


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00505

Art.-Nr.: 10.03.01.00505

**Datos de pedido accesorios 10.03.01.00505**

Typ		Número de artículo
Ventosa completa	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
Ventosa completa	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
Kit de iniciación	VEE SET-ECBPi	10.01.36.00266
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Datos de pedido piezas de recambio 10.03.01.00505**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00505