

Art.-Nr.: 10.03.01.00505



技術資料

種類	CR-4iA, CR-7iA
と	コボットポンプ
用	ファナック


ROB-SET ECBPi FANUC

ECBPi向けロボセットは未組立で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 電気式真空発生器 ECBPi
- フランジプレート FLAN-PL
- フランジモジュール VEE-QCM
- 真空エンドエフェクタ VEE
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェア付きUSBスティック (オプション)

スペアパーツ: 電気式真空発生器 ECBPi、フランジプレート FLAN-PL、フランジモジュール VEE-QCM、真空エンドエフェクタ VEE、接続ケーブル ASK-B

アクセサリ: 真空エンドエフェクタ VEE、スタートセット VEE SET-ECBPi



デザインデータ

高さ H	188.80 mm
外径 D	151.50 mm

デザインデータ ROB-SET ECBPi FANUC



Art.-Nr.: 10.03.01.00505

技術資料

定格電力	13.00 W
最大吸込量	12.0 l/min
作動温度	5 ~ 45 °C
製品ファミリー	ROB-SET-ECBPI
定格電流	0.6 A
用	ファナック

※ロボットの機種による技術特性は、地域によって異なる場合があります。本セットの互換性は、欧州で一般的に使用されている機種を対象にしています。

発注データ アクセサリ 10.03.01.00505

Typ		本数
真空エンドエフェクタ	VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3	10.01.36.00268
真空エンドエフェクタ	VEE 4xSPB1/SPF 218.3	10.01.36.00269
スタートセット	VEE SET-ECBPI	10.01.36.00266
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

発注データ スペアパーツ 10.03.01.00505

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SPF 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.01.13246
ペローズ真空吸着パッド	SPB1 40 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.03498