


Art.-Nr.: 10.03.01.00322

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	747,00 mm
Genişlik B2	46,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı Y2	95,0 mm
Delik aralığı X1	326,0 mm
Diş G3	G1"-F


Tasarım verileri EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00322

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00322WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00322

Vakum pompası

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00322



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00322

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Vakum tankı	VOL 50
Susturucu kutusu	SBB-EVE-ST-VZ



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00322

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00322

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR60/TR80



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00322